

Garant GRIDLINE

**Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927001 800
GTIN	4062406107642
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Höhenverstellung 150 mm.****Lieferumfang:**

Fußteil mit manueller Höhenverstellung Nr. 927080 Gr. 150.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

**Technische Beschreibung**

Höhenstellraster	25 mm
Breite	50 mm

Tiefe	700 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Höhenverstellbereich	800 - 950 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

---

## Zubehör

Höhenausgleich für manuelle Höhenverstellung Typ M10	927091 M10
Manuelle Höhenverstellung Höhenverstellung 150 mm	927080 150
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800