

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Bockrollen, Höhe: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927004 800
GTIN	4062406107666
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil Nr. 927000, Set Bockrollen Nr. 927202 Gr. 1

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte. Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Höhe	800 mm
passend für Plattentiefe	750 mm

Tiefe	700 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Fußteil Höhe 650 mm	927000 650
RäderSet 2-teilig Typ 1	927202 1