

Garant GRIDLINE

Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung, Höhe: 750mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927001 750
GTIN	4062406107635
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Höhenverstellung 150 mm.**Lieferumfang:**

Fußteil mit manueller Höhenverstellung Nr. 927080 Gr. 150.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Höhenverstellbereich	750 - 900 mm
passend für Plattentiefe	750 mm

Breite	50 mm
Tiefe	700 mm
Höhenverstellraster	25 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Höhenausgleich für manuelle Höhenverstellung Typ M10	927091 M10
Fußteil Höhe 750 mm	927000 750
Manuelle Höhenverstellung Höhenverstellung 150 mm	927080 150