

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Lenkrollen, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927006 900
GTIN	4062406107819
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil Nr. 927000, Set Lenk-Stopp-Rollen Nr. 927202 Gr. 2.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.
Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

passend für Plattentiefe	750 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	900 mm

Breite	50 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Fußteil Höhe 750 mm	927000 750
RäderSet 2-teilig Typ 2	927202 2