

Garant GRIDLINE

Fußteil mit Bockrollen, Höhe: 1050mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927004 1050
GTIN	4062406107697
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil Nr. 927000, Set Bockrollen Nr. 927202 Gr. 1

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte. Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

passend für Plattentiefe	750 mm
Höhe	1050 mm
Tiefe	700 mm

Breite	50 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

RäderSet 2-teilig Typ 1	927202 1
Fußteil Höhe 900 mm	927000 900