

Garant
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	622150 10
GTIN	4045197721587
Artikelklasse	61C

Beschreibung
Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. **Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.**

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene**-Oberfläche. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.

ganze Länge: 270 mm

Klingenlänge: 160 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	270 mm
Schlüsselweite	10 mm
Klingenlänge	160 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff	ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge	Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Heft	2K-Santoprene®
Oberfläche Klinge	vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar	nein
mit Verlängerungsklinge(n)	nein

Produktart

Steckschlüssel