

Garant**Polier-Fächerscheibe (Filz), weich, Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566976 125
GTIN	4045197721297
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Senkrecht auf einem Fiberglasteller aufgestellte **Filzlamellen** (Höhe 20 mm) ermöglichen höchste Flexibilität und Kühlung im Polierprozess.

Verwendung:

Zum **Auspolieren von Edelstahl und NE-Metallen** in Kombination mit Polierpaste Nr. 555740. Anwendung mit verringerter Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 1500 min⁻¹).

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	flach
Lamellenhöhe	20 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Härtegrad	weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle

maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Polierfächerscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe BLUE	555740 BLUE
Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe WHITE	555740 WHITE