

**Garant****eco-Stechschwert, neutral, Schwerthöhe h<sub>5</sub> / Stechbreite w: 26/2mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	273866 26/2
GTIN	4045197722522
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

**Ausführung:**

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Verwendung:**

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmesser.

**Passend für:**

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

**Ersatzteil:**

Verschlusschraube Nr. 279828 1.

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

## Technische Beschreibung

für maximalen Werkstück-Ø	60 mm
Schwerthöhe h <sub>5</sub>	26 mm
Stechbreite w	2 mm
Höhe h <sub>1</sub>	21,4 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	120 mm

Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

---

## Zubehör

Schraube für ECO-Abstechschwert Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------