

**Garant****Polier-Fächerscheibe (Filz), mittel, Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566977 125
GTIN	4045197722416
Artikelklasse	51M

**Beschreibung****Ausführung:**

Senkrecht auf einem Fiberglasteller aufgestellte **Filzlamellen** (Höhe 20 mm) ermöglichen höchste Flexibilität und Kühlung im Polierprozess.

**Verwendung:**

Zum **Auspolieren von Edelstahl und NE-Metallen** in Kombination mit Polierpaste Nr. 555740. Anwendung mit verringerter Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 1500 min<sup>-1</sup>).

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Lamellenhöhe	20 mm
Formbeschreibung	flach
Scheiben-Ø	125 mm
Härtegrad	mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
optimiert für Werkstoff	INOX

optimiert für Werkstoff	Nichteisen- und Buntmetalle
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Polierfächerscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe WHITE	555740 WHITE
Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe BLUE	555740 BLUE