

RUNPOTEC
HFR KABELZIEHSPEZIALIST**Kabeleinziehband-Glasfaser-mit Stahlhaspel, Bandlänge: 80m****Bestelldaten**

Bestellnummer	814882 80
GTIN	9120045473544
Artikelklasse	86A

Beschreibung**Ausführung:**

4,5 mm starkes Glasfaserband, **schubstabil** bis 5 kN und dennoch **flexibel** (bis Radius 120 mm). An beiden Enden verklebte Endhülsen mit Gewinde zur wahlweisen Aufnahme von flexiblen Führungsspitzen, Ziehstrümpfen oder Zugösen. In hochwertiger Stahlhaspel mit ausziehbaren Standfüßen, 2 Staufächern mit Zubehör, Feststellbremse und **Doppel-Auslaufsystem** (Schnelllauf und automatische Auslaufbremse).

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher im Staufach: 1 **flexible Führungsspitze (Runpogleiter)** mit Drallausgleich und Edelstahl-Zugöse. 1 Anfangsbirne mit Schäkel, 1 Laufrolle, 2 Endhülsen, 1 Verbindungshülse, 1 Spezialkleber 3 g.

Technische Beschreibung

Zugfestigkeit	2,2 kN
Bandlänge	80 m
Produktart	Kabeleinzugwerkzeug

