

Garant**eco-Steckschwert, neutral, Schwerthöhe h₅ / Stechbreite w: 26/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273866 26/3
GTIN	4045197722539
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Mit eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

Ersatzteil:

Verschlusschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

für maximalen Werkstück-Ø	85 mm
Schwerthöhe h ₅	26 mm
Stechbreite w	3 mm
Höhe h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	120 mm

Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

Zubehör

Schraube für ECO-Abstechschwert Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------