



Vierfach-Ratschenringschlüssel „4 in 1“, Typ: 10-19



Bestelldaten

Bestellnummer	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Beidseitig mit leichtgängigen, stabilen Knarren – umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. An beiden Seiten befinden sich jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten.

Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₄	19 mm
maximaler Ring-Ø D ₂	35 mm
Schlüsselweite ₂	13 mm
maximaler Ring-Ø D ₁	26 mm
ganze Länge L	210 mm
Schlüsselweite ₁	10 mm
Schlüsselweite ₃	17 mm
maximale Ringhöhe h ₂	20 mm
maximale Ringhöhe h ₁	15 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel