

Garant**Eco-Steichsaw, neutral, Schwerthöhe h₅ / Steichbreite w: 32/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273866 32/4
GTIN	4045197722577
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Verwendung:

Für tiefe Nuten und zum Absteichen von großen Durchmessern.

Passend für:

Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter Nr. 319132 – 319133.

Ersatzteil:

Verschlussschraube Nr. 279828 1.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Ab 19,5 mm Steichtiefe (bis Steichbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Steichtiefe (ab Steichbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Steichdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	32 mm
Steichbreite w	4 mm
für maximalen Werkstück-Ø	110 mm
Höhe h ₁	25 mm
Serie	Eco
Gesamtlänge L	150 mm

Einsatzart	neutral
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

Zubehör

Schraube für Eco-Abstechschwert Typ 1	279828 1
---------------------------------------	----------