



Stereomikroskop STEMI 508 mit Kameraausgang, Typ: 508CMAT



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 491846 508CMAT |
| GTIN | 2050001785022 |
| Artikelklasse | 49B |

Beschreibung

Ausführung:

Stereo-Mikroskop für dreidimensionale, lichtstarke und scharfe Bilder. Greenough-Design für beste Abbildungsqualität. **Apochromatische Linsen** korrigieren den Linsenfehler für drei Farben (rot, grün und blau) und ermöglichen dadurch brillante und farbechte Bilder. Augenabstand und Fehlsichtigkeit individuell einstell- und ausgleichbar. Tragegriff für mobilen Einsatz. Kaltlicht-Stativ, Auflicht-Ansteuerung, flache Durchlichtbasis (Hellfeld/Dunkelfeld), Säule mit Trieb und 145 mm Verfahrweg.

Ringleuchte K LED segmentierbar – 48 LEDs in 2 Reihen.

Mit integriertem C-Mount Kameraausgang.

Lieferumfang:

Inklusive Augenmuscheln Nr. 491832. Polarisationszubehör für Spot und Durchlicht.

Sonderzubehör:

AxioCam 491852 und 491853.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--------|
| Arbeitsabstand | 92 mm |
| Okular | PL 10x |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Vergrößerung (x-fach) | 6,3 - 50 |
| Zoom | 8 : 1 |
| Sichtfeld-Ø | 35 mm |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Stereomikroskop |

Zubehör

| | |
|--|--------|
| Augenmuscheln für Stereomikroskope, Paar | 491832 |
|--|--------|