

**Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 0713C****Bestelldaten**

Bestellnummer	553320 0713C
GTIN	4007220147177
Artikelklasse	55G

Beschreibung**Ausführung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft.

Verwendung:

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Schleifkappen Nr. 553325 – 553326.

Schaft-Ø: 3 mm

maximale Drehzahl: 65000 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	65000 min ⁻¹
Schaft-Ø	3 mm
Antriebsmaschine	
Trägermaterial	

maximale Umfangsgeschwindigkeit

m/s

Produktart