



Flächendichtmittel, 75 ml, Hersteller-ID: 58-14



Bestelldaten

Bestellnummer	083332 58-14
GTIN	2050002005259
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Mittelfest, flexibel, universell einsetzbar, hohe Spaltüberbrückung.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	58-14
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Füllmenge	75 ml
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Dynamische Viskosität	28000 - 100000 mPas
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Flammpunkt	100 °C
minimales Losbrechmoment	5 Nm
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Form	flüssig
Handfestigkeit nach	15 - 30 min
Farbe	orange
maximales Spaltmaß	0,5 mm
Festigkeitsklasse	mittelfest
Demontage	mit Spezialwerkzeug
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	75 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7061	083391 7061
Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7063	083392 7063