

**Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 53-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Mittelfest, Hydraulik- und Pneumatik-Dichtung, unmittelbare Dichtigkeit bei niedrigen Drücken, **kennzeichnungsfrei**.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

für Gewindegröße Zoll	3/4 Zoll
Herstellerbezeichnung	53-14
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h

minimales Losbrechmoment	8 - 12 Nm
für Gewindegröße M bis	M20
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Dynamische Viskosität	430 - 630 mPas
für Gewindeart	Alle
maximales Spaltmaß	0,15 mm
Füllmenge	50 ml
Form	flüssig
Handfestigkeit nach	10 - 20 min
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Material	Metall
Farbe	braun
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Demontage	mit Spezialwerkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7061	083391 7061
Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7063	083392 7063