



Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 18-10



Bestelldaten

Bestellnummer	083322 18-10
GTIN	2050002005235
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Niedrigfeste elastische Rohr- und Gewindedichtung mit PTFE, bis 2 Zoll Gewinde.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
Herstellerbezeichnung	18-10
für Gewindegröße M bis	M50

für Gewindegröße Zoll	2 Zoll
minimales Losbrechmoment	6 - 11 Nm
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Handfestigkeit nach	20 - 40 min
Flammpunkt	100 °C
geeignet für Einsatzbereich	Rohrdichtung
geeignet für Einsatzbereich	Flächendichtung
maximales Spaltmaß	0,3 mm
für Gewindeart	Alle
Füllmenge	50 ml
geeignet für Material	Metall
Lagertemperatur	10 - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Form	flüssig
Dynamische Viskosität	17000 - 50000 mPas
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Farbe	weiß
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1 g/cm ³
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063

083392 7063