

**Flächendichtmittel, 75 ml, Hersteller-ID: 28-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	083332 28-10
GTIN	2050002005242
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Niedrigfest, sehr flexibel, demontierbar, bis Spalt 0,3 mm.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Herstellerbezeichnung	28-10

Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	wasserbeständig
Eigenschaft	chemikalienbeständig
geeignet für Material	Metall
Lagertemperatur	10 - 25 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Getriebeabdichtung
Form	flüssig
Flammpunkt	100 °C
minimales Losbrechmoment	4 Nm
Füllmenge	75 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität	17000 - 60000 mPas
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Handfestigkeit nach	20 - 40 min
Farbe	grün
maximales Spaltmaß	0,3 mm
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Demontage	mit normalem Werkzeug
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	75 ml
Produktart	Dichtmittel

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061

083392 7063

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063
