

**Flächendichtmittel, 250 ml, Hersteller-ID: 58-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	083334 58-14
GTIN	8029822049099
Artikelklasse	08G

**Beschreibung****Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

**Verwendung:**

Mittelfest, flexibel, universell einsetzbar, hohe Spaltüberbrückung.

**Hinweis:**

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

**Technische Beschreibung**

Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
Herstellerbezeichnung	58-14
geeignet für Material	Metall

Lagertemperatur	10 - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
geeignet für Einsatzbereich	Flanschverbindung
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität	28000 - 100000 mPas
Füllmenge	250 ml
Flammpunkt	100 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Form	flüssig
minimales Losbrechmoment	5 Nm
Handfestigkeit nach	15 - 30 min
Farbe	orange
maximales Spaltmaß	0,5 mm
Demontage	mit Spezialwerkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnameattribut	250 ml
Produktart	Dichtmittel

## Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7061	083391 7061
Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer 7063	083392 7063