

Garant GRIDLINE

**Zurückgesetztes Fußteil, Höhe Fußteil: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927040 900
GTIN	4062406107857
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Zurückgesetzte Fußteile dürfen nicht zu fahrbaren Fußteilen umgebaut werden. Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

**Technische Beschreibung**

Höhe	900 mm
Breite	50 mm
Gewicht	6,9 kg
Tiefe	475 mm

passend für Plattentiefe	750 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

---

## Zubehör

Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12
Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2