

Garant GRIDLINE

Zurückgesetztes Fußteil, Höhe Fußteil: 800mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927040 800
GTIN	4062406107840
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Zurückgesetzte Fußteile dürfen nicht zu fahrbaren Fußteilen umgebaut werden. Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Höhe	800 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Gewicht	6,3 kg

Tiefe	475 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Höhenausgleich GridLine Werkbänke Typ M12	927090 M12
Bodengleiter, Set 2-teilig Typ 2	927092 2