

Garant GRIDLINE

**Zurückgesetztes Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung, Höhe Fußteil: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927042 900
GTIN	4062406107871
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung. Zurückgesetzte Fußteile dürfen nicht zu fahrbaren Fußteilen umgebaut werden. Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellbereich	900 - 1050 mm
Breite	50 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Tiefe	475 mm

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

---

## Zubehör

Höhenausgleich für manuelle Höhenverstellung Typ M10	927091 M10
Zurückgesetztes Fußteil Höhe Fußteil 900 mm	927040 900
Manuelle Höhenverstellung Höhenverstellung 150 mm	927080 150