

Garant GRIDLINE

**Räder Set 2-teilig, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	927202 1
GTIN	4062406108069
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Räder mit 125 mm Durchmesser. Ideal auch für unebenen Untergrund. Fadenschutz verhindert Festsetzen der Rolle. Optimale Laufruhe durch hochwertige Kugellager, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand und geringen Fahrgeräuschen. Tragfähigkeit pro Rad 200 kg. Maximale Tragfähigkeit in Verwendung von 4 Rädern: 600 kg. Set bestehend aus 2 Bockrollen inklusive Befestigungsmaterial.

**Lackierung:**

Verzinkt, nicht konfigurierbar.

**Hinweis:**

Der Einbau von Rädern erhöht die Arbeitshöhe der Werkbank um 150 mm.

**Technische Beschreibung**

Bauhöhe	180 mm
Rad-Ø	125 mm
Höhe	150 mm
Tragfähigkeit je Stück	200 kg

Gewicht	1,8 kg
Produktart	Rolle