

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 300/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 300/3
GTIN	4062406108137
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	300 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	30,6 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladen Nutzbreite in G	12
Tiefe	650 mm

Anzahl Schubladen	3
Breite	400 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzhöhe für Schubladen	225 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Nutzbreite	350 mm
Nutzhöhe	225 mm
Höhe	300 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	927500 50
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 300 mm	927412 300

Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21