

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 800/7
GTIN	4062406108182
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Breite	400 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	650 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Gewicht	71,4 kg
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzbreite	350 mm
Nutzhöhe	700 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Anzahl Tür	0
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927412 800
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21