

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/7****Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 900/7
GTIN	4062406108311
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	350 mm
Breite	400 mm
Anzahl Tür	0

Anzahl Schubladen	7
Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Nutzhöhe	800 mm
Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Gewicht	74,9 kg
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 900 mm	927412 900
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21