

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 800/6
GTIN	4062406108175
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Höhe	800 mm
Tiefe	650 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	350 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Breite	400 mm
Gewicht	65,5 kg
Schubladen Nutzbreite in G	12
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	6
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
--------------------------------------	-----------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927412 800
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21