

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 800/4**Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 800/4
GTIN	4062406108168
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 125, 200, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Anzahl Tür	0
Gewicht	53,6 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Anzahl Schubladen	4
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Tiefe	650 mm
Nutzbreite	350 mm
Höhe	800 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Breite	400 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927500 300

Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 800 mm	927412 800
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21