

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe für Schubladen	800 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Gewicht	69 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Tiefe	650 mm

Breite	400 mm
Anzahl Schubladen	6
Nutzbreite	350 mm
Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Anzahl Tür	0
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927500 250
---------------------------------------	------------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe 900 mm	927412 900
Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10	951025 10
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21