

Garant GRIDLINE

Traverse mit Rohrkrägarmen, mitte Schubladen 24G tief, passend für Schubladenbreite: 26G**Bestelldaten**

Bestellnummer	935311 26G
GTIN	4062406108236
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkrägarmen aus stabilem Rundrohr.

Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.

Traverse ist an zwei Tiefenstreben befestigt. Diese werden in vorderen und hinteren

Säulenrahmen eingehängt. Rohrkrägarne befinden sich in der Mitte der Feldtiefe.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 92 mm

Breite: 700 mm

Tiefe: 650 mm

Kragarm Tiefe: 220 mm

Rohr-Ø: 25 mm

Anzahl Haken: 3

Technische Beschreibung

Rohr-Ø	25 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	650 mm
Tragfähigkeit	20 kg
Breite	700 mm
Anzahl Haken	3
Gewicht	8,1 kg

Kragarm Tiefe	220 mm
Materialstärke	2 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Teile für Schubladenregal