

Garant GRIDLINE

Traverse mit Rohrkrägarmen, mitte Schubladen 24G tief, passend für Schubladenbreite: 36G



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 935311 36G |
| GTIN | 4062406108243 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung

Ausführung:

Traversen aus Stahlblech mit fest aufgeschweißten Rohrkrägarmen aus stabilem Rundrohr.

Eignen sich hervorragend zur Ringgutlagerung, für Anschlagmittel, Ketten etc.

Traverse ist an zwei Tiefenstreben befestigt. Diese werden in vorderen und hinteren

Säulenrahmen eingehängt. Rohrkrägarne befinden sich in der Mitte der Feldtiefe.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 92 mm

Breite: 950 mm

Tiefe: 650 mm

Kragarm Tiefe: 220 mm

Rohr-Ø: 25 mm

Anzahl Haken: 6

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|--------|
| Breite | 950 mm |
| Kragarm Tiefe | 220 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Tragfähigkeit | 20 kg |
| Gewicht | 9,8 kg |
| Rohr-Ø | 25 mm |
| Höhe | 92 mm |

| | |
|----------------|---|
| Anzahl Haken | 6 |
| Materialstärke | 2 mm |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart | Teile für Schubladenregal |