



Schleifhülse konisch (CER) Korn 80 mittel, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite: 20X63 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

Keramikkorn (CER).

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülenträger Nr. 553830.

Technische Beschreibung

größter Hülsen-Ø	20 mm
Körnung	80
Hülsen Breite	63 mm
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm größter Ø×Kopflänge 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------