

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag / Schubladen, 12x20G, Höhe / Anzahl Schubladen: 900/3****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 927305 900/3  |
| GTIN          | 4062406108342 |
| Artikelklasse | 9GG           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100

Türhöhe mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

**Technische Beschreibung**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Nutzhöhe für Schubladen | 250 mm |
|-------------------------|--------|

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tiefe                                | 650 mm  |
| Anzahl Schubladen                    | 3   |
| Türhöhe                              | 525 mm  |
| Türanschlag                          | rechts  |
| Schubladen Nutzbreite                | 300 mm  |
| Schubladen Fronthöhe                 | 75 mm   |
| Schubladen Fronthöhe                 | 75 mm   |
| Schubladen Fronthöhe                 | 100 mm  |
| Schubladen Nutztiefe                 | 500 mm  |
| Schubladen Nutztiefe in G            | 20  |
| Tür Nutzhöhe                         | 525 mm  |
| Breite                               | 400 mm  |
| Nutzbreite                           | 350 mm  |
| Gewicht                              | 50,7 kg   |
| Schubladen Nutzfläche in G           | 12×20   |
| Anzahl Tür                           | 1   |
| Schubladen Nutzbreite in G           | 12  |
| Höhe                                 | 900 mm  |
| Materialstärke                       | 1 mm  |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg   |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)  | 100 %   |
| Türöffnungswinkel                    | 180 Grad  |
| Stiftzylinderschloss                 | modularer Steckesatz  |
| Farbauswahl                          | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut                  | 12×20G  |
| Produktart                           | Werkbankgehäuse   |

## Zubehör

|  |                |
|--|----------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm   | 927500 75      |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm  | 927500 100     |
| Schiebegriff für GridLine Typ KO12   | 914226 KO12    |
| Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe / Türhöhe 900/525 mm | 927420 900/525 |
| Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10  | 951025 10      |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21  | 914227 KO21    |