

HOLEX**Schleifhülenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm, größter Ø×Kopflänge: 36X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	13500 min ⁻¹
größter Ø	36 mm
kleinster Ø	22 mm
Kopf-Ø	5 mm
Kopflänge	60 mm
Formbeschreibung	konisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

