

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock,
Höhe: 700mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927321 700
GTIN	4062406108489
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.
Schublade nicht verschließbar.

Passend für Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestückung:

Türhöhe mm: 625

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Breite	400 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	700 mm
Gewicht	27 kg

Nutzbreite	280 mm
Nutzhöhe	670 mm
Nutztiefe	600 mm
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120
Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12