

Garant GRIDLINE

Schubladengehäuse 16G fahrbar, 12×20G, Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen: 500/3**Bestelldaten**

Bestellnummer	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Aluminium-Griffleisten** mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Mit schwarzer ABS-Kunststoffablage und 2K-Haptoprene® Schiebegriffen. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz) Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Schubladen mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports. Zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 100, 125, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Nicht unter elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Nr. 920301 – 920316 schieben.

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
mit Abrollrand	ja
Höhe	700 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Ablage	ja
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	3
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Tiefe	740 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag spurlos
Laufbelag spurlos	ja
Gewicht	47,6 kg
Nutzhöhe	425 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
ComfortClose	nein
Abrollrand Ausführung	4-seitig
Rad-Ø	125 mm
Breite	420 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	425 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Schubladen Nutztiefe in G	20

Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Ausführung	fahrbar
Ausführung	mit Schubladen
Gehäuse oben offen	nein
Nutzhöhe für Schubladen	425 mm
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkstatt Rollcontainer

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927505 125
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 12	951020 12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927505 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927505 200
Gehäuse 16G fahrbar zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 500 mm	927430 500
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21