

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock,
Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927321 900
GTIN	4062406108502
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.
Schublade nicht verschließbar.

Passend für Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Breite	400 mm
Gewicht	42,3 kg
Anzahl Schubladen	1
Tiefe	650 mm
Höhe	900 mm

Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzbreite	280 mm
Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	670 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 12	951020 12