

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock,
Höhe: 700mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927320 700
GTIN	4062406108441
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.
Schublade nicht verschließbar.

Mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

Bestückung:

Türhöhe mm: 625

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Tiefe	650 mm
Höhe	700 mm
Breite	400 mm
Gewicht	46,6 kg

Nutzbreite	280 mm
Nutzhöhe	670 mm
Nutztiefe	600 mm
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120