

Garant GRIDLINE**Gehäuse 16G komplett mit Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock,  
Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927320 900
GTIN	4062406108465
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.  
Schublade nicht verschließbar.

Mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 150

Türhöhe mm: 625

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,  
**pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Breite	400 mm
Höhe	900 mm
Anzahl Schubladen	1

Tiefe	650 mm
Gewicht	61,9 kg
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutzbreite	280 mm
Nutzhöhe	670 mm
Nutztiefe	600 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

## Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 12	951020 12
Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120
Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock Höhe 900 mm	927321 900