

Garant GRIDLINE

**Gehäuse 16G passend für Klapp-/Höhenverstellgerät und Schraubstock,
Höhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	927321 600
GTIN	4062406108472
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion. Tür verschließbar durch **Stiftzylinderschloss**.
Schublade nicht verschließbar.

Passend für Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967565 Gr. 120 und Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestückung:

Türhöhe mm: 525

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016,
pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Gewicht	23,9 kg
Breite	400 mm
Höhe	600 mm
Tiefe	650 mm

Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	280 mm
Nutzhöhe	570 mm
Materialstärke	1 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fußteil

Zubehör

Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock Schraubstock-Backenbreite 120 mm	967565 120
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm	967100 120