

Garant GRIDLINE

Energiegehäuse mit Kabelaufroller, Höhe: 700mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927327 700
GTIN	4062406108557
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.

Bestückt mit Strommodulen 2 × Nr. 928470 Gr. DE250V/1, Schlauch- / Kabelaufroller ist fest am Gehäuseboden verschraubt. Länge Kabelaufroller 10 m. Länge Schlauchaufroller 10 m.

Bestückung:

Modul Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. 0/1

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Technische Beschreibung

Breite	400 mm
Gewicht	28,2 kg
Höhe	700 mm
Tiefe	650 mm

schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Nennspannung	250 V
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Steckdose Typ	F
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1