

Garant GRIDLINE

Energiegehäuse mit Kabel- und Schlauchaufroller, Höhe: 900mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927329 900
GTIN	4062406108656
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.

Bestückt mit Strommodulen 2 × Nr. 928470 Gr. DE250V/1, Schlauch- / Kabelaufroller ist fest am Gehäuseboden verschraubt. Länge Kabelaufroller 10 m. Länge Schlauchaufroller 10 m.

Anschluss NW 7,2 Stecknippel und Schnellkupplung. Mit Schnellverschlusskupplung. Max. Druck 12 bar. Mit zusätzlicher Leerblende für die optionale Bestückung von 3 weiteren Modulen.

Bestückung:

Modul Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. 0/1 und 0/3

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Technische Beschreibung

Gewicht	38,4 kg
Höhe	900 mm

Breite	400 mm
Tiefe	650 mm
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Nennspannung	250 V
Steckdose Typ	F
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1