

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Strom- und Druckluftmodulen, Höhe: 700mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927325 700
GTIN	4062406108519
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.

Bestückt mit Strom- und Druckluftmodulen: 2 × Modul Nr. 928470 Gr. DE250V/1, 1 × Modul Nr. 928470 Gr. AIR/S.

Bestückung:

Module Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. AIR/S; 1 × Gr. 0/3

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035. Front anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Technische Beschreibung

Tiefe	650 mm
Höhe	700 mm
Gewicht	22,7 kg
Breite	400 mm

Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Steckdose Typ	F
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Energiemodul

Zubehör

Modul für Energie und Medien Modulart 0/2	928470 0/2
Modul für Energie und Medien Modulart 0/1	928470 0/1
Modul für Energie und Medien Modulart AIR/S	928470 AIR/S
Modul für Energie und Medien Modulart DE250V/1	928470 DE250V/1
Modul Modulart AIR/S	933913 AIR/S