

**HOLEX****Schleifhülse konisch (A) Korn 80 mittel, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite:  
36X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553860 36X60
GTIN	4045197722980
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

**Normalkorund (A)** für universelle Schleifarbeiten.

**Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten.** Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

**Verwendung:**

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

**Passend für:**

Schleifhülsenträger Nr. 553830.

**Technische Beschreibung**

Hülsen Breite	60 mm
größter Hülsen-Ø	36 mm
Körnung	80
Feinheitsgrad	mittel

Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Schleifhülsenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm  
größter ØxKopflänge 36X60 mm

553830 36X60