

HOLEX**Schleifhülse konisch (A) Korn 150 fein, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite:
36X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553870 36X60
GTIN	4045197722997
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zerreifestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.

Normalkorund (A) für universelle Schleifarbeiten.

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschlifften Schleifhülsenträgersystemen.

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553830.

Technische Beschreibung

Körnung	150
Hülsen Breite	60 mm
größter Hülsen-Ø	36 mm
Feinheitsgrad	fein

Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifhülenträger geschlitzt, konisch Schaft-Ø 6 mm
größter ØxKopflänge 36X60 mm

553830 36X60