



Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD, BT 40, MK innen: 3



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 303082 3 |
| GTIN | 4062406109233 |
| Artikelklasse | 32A |

Beschreibung

Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen **mit MK-Schaft**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskräglänge A-Maß: 70 mm

Außen- \varnothing D: 40 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Auskräglänge A-Maß | 70 mm |
| Außen- \varnothing D | 40 mm |
| Aufnahme | BT 40 |
| Norm | DIN 6383 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm |
| Produktart | Aufnahmen-Adapter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308812 40 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308780 40 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308803 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308805 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308810 40 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308804 40 |