



## Reduzierhülse SK / MK für Anzugsgewinde, Form A, BT 40, MK innen: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	303092 4
GTIN	4062406109417
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innen und Außen geschliffen.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen **mit MK-Schaft**.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 95 mm

Außen-Ø D: 48 mm

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	95 mm
Außen-Ø D	48 mm
Aufnahme	BT 40
Norm	DIN 6383
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

## Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308780 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308805 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40	308810 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308803 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308812 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308804 40