

**Reduzierhülse SK / MK für Anzugsgewinde, Form A, BT 50, MK innen: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	303097 2
GTIN	4062406109424
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

Innen und Außen geschliffen.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen **mit MK-Schaft**.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 60 mm

Außen- $\varnothing$  D: 32 mm

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Außen- $\varnothing$ D	32 mm
Aufnahme	BT 50
Norm	DIN 6383
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 8 µm
Produktart	Aufnahmen-Adapter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308812 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 50	308810 50