

Garant GRIDLINE

Gehäuse 16G mit Tür mit Rechtsanschlag zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe / Türhöhe: 800/525mm



Bestelldaten

Bestellnummer	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G mit Tür, zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Tür mit Rechtsanschlag.

Bestückung:

Anzahl Fachboden höhenverstellbar: 1

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Gr. 600/425 und 700/525 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	350 mm
Türanschlag	rechts

Nutzhöhe für Schubladen	150 mm
Höhe	800 mm
Türhöhe	525 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	27,1 kg
Tür Nutzhöhe	525 mm
Anzahl Fachboden höhenverstellbar	1
Anzahl Tür	1
Breite	400 mm
Breite in G	12
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbankgehäuse

Zubehör

Einhängehaken für Fachboden Werkbänke Typ 12	927094 12
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Fachboden fest, verzinkt Typ 1	927515 1
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21